

**Vorteilspack SNMG Wendeschneidplatte Schruppen 30 Stück HBT020****Bestelldaten**

Bestellnummer	GG3916 120408
GTIN	4067263093374
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Inhalt	251396 HBT020
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schruppen
Schneidstoff	HM
Eckenradius	8 mm
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	80 - 260 mm/min
ISO-Code Wendeschneidplatte	SNMG 120408
Schnitttiefe a_p	1,8 - 6 mm
Beschichtung	TiCN
Hauptanwendung	P
Vorschub f	2 - 6 mm/U
Schnitttiefe $a_{p \min}$	55 mm
Schnitttiefe $a_{p \max}$	425 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden	8
Stückzahl	30
Sorte	HBT020
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Spanbrecher	PR
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG3916 120408
