



Vorteilspack CNMG Wendeschneidplatte Schrappen 30 Stück



Bestelldaten

Bestellnummer	GG2914 160608
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Schneidstoff	HM
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrappen
Schnitttiefe a_p	1,5 - 6 mm
Inhalt	250334 HB7140-2
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
ISO-Code Wendeschneidplatte	CNMG 160612
Beschichtung	beschichtet
Schnitttiefe $a_{p\ min}$	0,8 mm
Stückzahl	30
Eckenradius	1,2 mm
Schnitttiefe $a_{p\ max}$	5.5 mm

Datenblatt

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	50 - 170 mm/min
Vorschub f	0,25 - 0,6 mm/U
Hauptanwendung	M
Sorte	HB7140-2
Schnittbedingung	stark unterbrochen
Spanbrecher	VG
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG2914 160608