



Vorteilspack WNMG Wendeschneidplatte Schlichten 50 Stück



Bestelldaten

Bestellnummer	GG2979 060404
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Anzahl Wechsel/Schneiden	6
Hauptanwendung	M
Schnitttiefe a_p	0,3 - 2 mm
Eckenradius	0,4 mm
Inhalt	251952 HB7120-1
Schnitttiefe $a_{p \max}$	2 mm
Schneidstoff	HM
Stückzahl	50
ISO-Code Wendeschneidplatte	WNMG 060404
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Vorschub f	0,1 - 0,4 mm/U
Schnitttiefe $a_{p \min}$	0,25 mm
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	90 - 290 mm/min

Sorte	HB7120-1
Schnittbedingung	kontinuierlich
Spanbrecher	VS
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG2979 060404