

Garant**RCG. Otočná stredná platnička, stredné obrábanie 30 kus, HU730-1, Veľkosť: 1204****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	GG3819 1204
GTIN	4067263092278
Trieda položky	GGN

Technický opis

Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokončovanie
Povrchová úprava	bez povlaku
Počet výmien/rezných hrán	2
Hĺbka rezu a_p	0,5 - 2 mm
Rezný materiál	HM
Hĺbka rezu $a_{p\ max}$	2 mm
Hlavné použitie	N
Hĺbka rezu $a_{p\ min}$	0,5 mm
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	350 - 600 mm/min
Tolerancia	G
Posuv f	0,1 - 0,3 mm/ot,
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	RCGX 1204
Počet kusov	30
Obsah	260650 HU7310-1

Technický list

Typ	HU730-1
Podmienka rezu	kontinuálny
Lamač triesok	AM
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie

Vhodné výrobky

No Shop URL available for: GG3819 1204