

Garant**Płytki skrawające CNMG do obróbki zgrubnej 30 sztuk, HB7130-2, Rozmiar: 120416****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	GG2913 120416
GTIN	4067263094074
Klasa artykułu	GGN

Opis techniczny

głębokość skrawania a_p	1,5 - 6 mm
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna
liczba sztuk	30
liczba wymian/ostrzy	4
powłoka	powlekane
Materiał ostrza	HM
posuw f	0,25 - 0,6 mm/obr,
Zawartość	250328 HB7130-2
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CNMG 120416
Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	1,05 mm
Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	4:25 mm
Zastosowanie główne	M
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	60 - 220 mm/min
promień naroża	1,6 mm

Karta danych

Gatunek	HB7130-2
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągly
Łamacz wiórów	VG
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia

Odpowiednie produkty

No Shop URL available for: GG2913 120416