


**NC-mask.skr.stycke version LC, Typ: 125****Beställningsdata**

Ordernummer	360510 125
GTIN	4250364401500
Artikelklass	31F

Beskrivning**Utförande:**

- **Små yttermått, optimalt förhållande mellan spännvidd och totallängd. Spännkraften kan kontrolleras optiskt med hjälp av fyra ringmarkeringar. Det maximala späntrycket kan upprepas med hjälp av det inbyggda fasta anslaget.**
- **Mycket fast grundstomme av segjärn, över- och undersidan slipade; parallellitet 0,02 mm.**
- **Inklusive hål 25H6 M10 för nollpunktspännsystem c/c 200 mm.**

Egenskaper:

- **Klick-snabbytesystem för höjdanslag/backar. Korta omriggningstider och hög flexibilitet**
- **Helkapslad och nitrerhärddad spindel (ökad funktionssäkerhet, optimerat spånskydd, minimalt rengöringsbehov).**

Användningsdata:

Universalspännsystem för fleroperationsmaskiner.

leveransinnehåll:

Inklusive 2 stegbackar, 1 handvev, 4 spännjärn och 1 stiftnyckel.

Specialtillbehör:

- **Uppriktnings- och fixeringssats nr 360530.**
- **Arbetsstyckstopp och reservvev se nr 360555; 352650 och 360800.**
- **Handvevförlängning se nr 360850.**
- **Spännbackar se även nr 361380 – 361770 och 362390 – 362600.**
- **Reservstegbackar se nr 361400; 361420, resp. 361295; 361296.**
- **Dragtapp nr 360025.**

- Adapterplattor för snabbt backbyte Xtric nr 361293 och 361294 storlek 125.
- Adapterplattor nr 361297 och 361298 storlek 125.

OBS!:

- Steglister med klicksystem för borrning nära kanter och för uppspanning av platta arbetsstycken
se nr 361950; 361960; 361970.
- Stegbackar se nr 361400; 361420; 361295; 361296.

Teknisk beskrivning

spännkraft upp till max	40 kN
färgkod för passande tillbehör	LC-GARANT
Typ	125
totallängd L	446 mm
Längsgående spår I H7	20 mm
backhöjd h	39,5 mm
m	180 mm
grundhållarlängd a	398 mm
Krysspår n H7	20 mm
Spännvidd d	131 - 313 mm
Grundstomhöjd c –0,02	100 mm
t	144 mm
vikt	34 kg
r ±0,015	118 mm
spännvidd b	0 - 182 mm
Utförande	Nollpunktspännsystem
Produktslag	Maskinskruvstykke

Lämpliga produkter

<https://www.hoffmann-group.com/SE/sv/hom/p/360510-125>