



Plaquette WNMG pour semi-finition 30 pièces, HBT130, Réf.: 060404



Données de commande

N° commande	GG3984 060404
GTIN	4067263094999
Classe d'article	GGN

Description technique

Code ISO plaquette	WNMG 080404
Revêtement	TiCN
Quantité	30
Rayon d'angle	0,4 mm
Avance f	0,12 - 0,45 mm/tr
Nombre de changements/dents	6
Profondeur de coupe $a_{p \text{ max}}$	2 mm
Profondeur de coupe $a_{p \text{ min}}$	0,25 mm
Sommaire	252092 HBT130
Prof. coupe a_p	0,5 - 5 mm
Application principale	M

Fiche technique

Vitesse de coupe v_c Application principale	50 - 200 mm/min
Type d'outils	Carbure
Classement finition/ébauche	Finition
Nuance	HBT130
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Brise-copeaux	MM
Type de produit	Plaquette pour tournage

#Produits adaptés

No Shop URL available for: GG3984 060404