




Fresa per HPC in HMI HOLEX Pro Inox M (formato convenienza), 5 pezzi



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG2991 8
GTIN	4062406619602
Classe articolo	GGN

Descrizione

Esecuzione:

La migliore durata della sua categoria per la lavorazione di **acciai resistenti alla corrosione** grazie **all'innovativo rivestimento e alla geometria di ultima generazione**. In particolare per **acciai inossidabili ad alta dinamica**, ad es. Duplex. **Ottimi risultati di asportazione truciolo** grazie a **elevate velocità di taglio**.

Come n. art. 202991.

Descrizione tecnica

Tolleranza Ø nominale	e8
Numero denti Z	4
Angolo dell'elica	38 grado
Direzione di avanzamento	orizzontale, obliqua e verticale
Larghezza dello smusso angolare a 45°	0,2 mm
Lunghezza complessiva L	58 mm
Avanzamento f_z per contornatura in inox $> 900 \text{ N/mm}^2$	0,05 mm
Ø Codolo D_s	8 mm

Ø Tagliente D _c	8 mm
Angolazione dello smusso angolare	45 grado
Avanzamento f _z per fresatura di scanalature in INOX > 900 N/mm ²	0,03 mm
Lunghezza taglienti L _c	12 mm
Codolo	DIN 6535 HB con h6
Contenuto	5
Serie	Pro INOX
Rivestimento	TiSiN
Materiale da taglio	HMI
Norma	DIN 6527
Modello	N
Caratteristica angolo dell'elica	differente
Passo dei taglienti	differente
Larghezza di fresatura a _e per operazioni di fresatura	Scanalatura piena con profondità di taglio 1×D
Larghezza di fresatura a _e per operazioni di fresatura	0,5×D per contornatura
Passaggio interno per LR	no
Strategia di truciolatura	HPC
Colore collarino	blau
Tipo di prodotto	Frese per spallamenti

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
Acciaio < 500 N/mm ²	idoneo	240 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm ²	idoneo	220 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm ²	idoneo	180 m/min	P
Acciaio < 1100 N/mm ²	idoneo	180 m/min	P
Acciaio < 1400 N/mm ²	limitatamente adatto	150 m/min	P

TOOLOX 33	limitatamente adatto	115 m/min	H
TOOLOX 44	limitatamente adatto	80 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	idoneo	100 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	idoneo	85 m/min	M
Uni	limitatamente adatto		
a umido max.	idoneo		
a umido min.	idoneo		
a secco	limitatamente adatto		
Aria	limitatamente adatto		

Accessori

Fresa in HMI HOLEX Pro Inox MHPC Ø e8 DC 8 mm

202991 8