


**Garant****Pachet avantajos burghie din carbură, 5 bucăți****Date comandă**

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | GG1252 8,7    |
| GTIN               | 4067263106562 |
| Clasa articolului  | GGN           |

**Descriere****Execuție:**

Cu același Ø nominal și al cozii.

Strat de acoperire TiAlN pentru performanțe superioare.

Similar DIN 338.

**Ca codul: 122251.**

**Notă:**

Lungime canelură  $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$ .

Prindere fără risc de alunecare în mandrina Cod 341050 cu fălci diamantate.

**Descriere tehnică**

|                                              |         |
|----------------------------------------------|---------|
| adâncime maximă de găurire recomandată $L_2$ | 68 mm   |
| Lungimea canalului de așchii $L_c$           | 81 mm   |
| Toleranță Ø nominal                          | h7      |
| Standard                                     | DIN 338 |
| Lungimea totală L                            | 125 mm  |
| Ø cozii $D_s$                                | 8,7 mm  |

## Fișă de date

|                                              |                        |
|----------------------------------------------|------------------------|
| Ø nominal D <sub>c</sub>                     | 8,7 mm                 |
| Toleranța arborelui                          | h7                     |
| Număr de dinți Z                             | 2                      |
| Avans f pentru oțel < 1100 N/mm <sup>2</sup> | 0,11 mm/rot            |
| Cuprins                                      | 5"                     |
| Strat de acoperire                           | TiAlN                  |
| Materialul sculei                            | Carbură                |
| Tip                                          | N                      |
| Unghiul la vârf                              | 118 grad               |
| Unghiul elicei                               | 30 grad                |
| Coadă tip                                    | Coadă cilindrică cu h7 |
| Răcire interioară                            | nu                     |
| Inel colorat                                 | fără                   |
| Tip produs                                   | Burghiu elicoidal      |

## Date utilizator

|                               | Se recomandă pentru         | V <sub>c</sub> | Cod ISO |
|-------------------------------|-----------------------------|----------------|---------|
| Alu Termo Pl                  | indicat în anumite condiții | 260 m/min      | N       |
| Aluminiu (cu așchii scurte)   | recomandat                  | 180 m/min      | N       |
| Alu > 10% Si                  | recomandat                  | 180 m/min      | N       |
| Oțel < 500 N/mm <sup>2</sup>  | recomandat                  | 90 m/min       | P       |
| Oțel < 750 N/mm <sup>2</sup>  | recomandat                  | 90 m/min       | P       |
| Oțel < 900 N/mm <sup>2</sup>  | recomandat                  | 80 m/min       | P       |
| Oțel < 1100 N/mm <sup>2</sup> | recomandat                  | 60 m/min       | P       |
| Oțel < 1400 N/mm <sup>2</sup> | recomandat                  | 35 m/min       | P       |
| INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>  | recomandat                  | 35 m/min       | M       |
| INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>  | recomandat                  | 25 m/min       | M       |
| Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>    | recomandat                  | 25 m/min       | S       |

## Fișă de date

|                  |                             |           |   |
|------------------|-----------------------------|-----------|---|
| GG(G)            | recomandat                  | 90 m/min  | K |
| CuZn             | recomandat                  | 180 m/min | N |
| Uni              | recomandat                  |           |   |
| Ulei             | recomandat                  |           |   |
| Umiditate maximă | recomandat                  |           |   |
| Uscat            | indicat în anumite condiții |           |   |

### Produse potrivite

No Shop URL available for: GG1252 8,7