

Garant

**Płytki skrawające DCMT do obróbki średnio dokładnej 50 szt., HB7140-2,
Rozmiar: 070204**



Dane zamówienia

Numer katalogowy	GG3525 070204
GTIN	4067263092278
Klasa artykułu	GGN

Opis techniczny

promień naroża	0,4 mm
liczba wymian/ostrzy	2
Zawartość	260452 HB7140-2
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
Materiał ostrza	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	DCMT 070204
posuw f	0,1 - 0,4 mm/obr,
powłoka	powlekane
Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	1,75 mm
głębokość skrawania a_p	0,5 - 2,5 mm

Karta danych

Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	0,25 mm
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	60 - 200 mm/min
liczba sztuk	50
tolerancja	M
Zastosowanie główne	M
Gatunek	HB7140-2
Warunki skrawania	w znacznym stopniu nieciągły
Łamacz wiórów	VM
Rodzaj produktu	Wymienna płytki skrawająca do toczenia

Odpowiednie produkty

No Shop URL available for: GG3525 070204