



Vorteilspack VHM-Schruppfräser HPC, 5 Stück



Bestelldaten

Bestellnummer	GG1491 6
GTIN	4045197735904
Artikelklasse	GGN

Beschreibung

Ausführung:

Mit Kordelprofil zum Schruppen.
Sehr hohe Zerspanungsleistung.
Als Universal-Schruppfräser einsetzbar.
Ohne dynamische Drallsteigung.
Größe **16M MID-Fräser: Baumaße nach Werksnorm.**
Wie Nr. 205492.

Technische Beschreibung

Schneidenlänge L_c	13 mm
Vorschub f_z für Besäumen in Stahl < 900 N/mm ²	0,033 mm
Eckenfasenbreite bei 45°	0,3 mm
Gesamtlänge L	57 mm
Vorschub f_z für Nutenfräsen in Stahl < 900 N/mm ²	0,03 mm
Schaft-Ø D_s	6 mm
Toleranz Nenn-Ø	d11

Datenblatt

Schneiden-Ø D_c	6 mm
Zustellrichtung	horizontal, schräg und vertikal
Schaft	DIN 6535 HB mit h6
Zähnezahl Z	4
Spiralwinkel	30 Grad
Inhalt	5
Beschichtung	TiAlN
Schneidstoff	VHM
Norm	DIN 6527
Fräprofil	HR
Eingriffsbreite a_e bei Fräoperation	0,5×D bei Besäumen
Eingriffsbreite a_e bei Fräoperation	Vollnut Schnitttiefe 1×D
Zerspanungsstrategie	HPC
Farbring	ohne
Produktart	Eckfräser

Anwenderdaten

	Eignung	V_c	ISO-Code
Alu (kurzspanend)	bedingt geeignet	270 m/min	N
Alu > 10% Si	bedingt geeignet	190 m/min	N
Stahl < 500 N/mm ²	geeignet	115 m/min	P
Stahl < 750 N/mm ²	geeignet	100 m/min	P
Stahl < 900 N/mm ²	geeignet	95 m/min	P
Stahl < 1100 N/mm ²	geeignet	65 m/min	P
Stahl < 1400 N/mm ²	geeignet	55 m/min	P
INOX > 900 N/mm ²	bedingt geeignet	55 m/min	M
GG(G)	geeignet	85 m/min	K
Uni	bedingt geeignet		
nass maximal	geeignet		

nass minimal	bedingt geeignet
trocken	bedingt geeignet
Luft	geeignet

Passende Produkte

<https://www.hoffmann-group.com/DE/de/hom/p/GG1491-6>