



Vorteilspack CCMT Wendeschneidplatte mittlere Bearbeitung 30 Stück



Bestelldaten

Bestellnummer	GG2808 060204
GTIN	4067263095156
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Hauptanwendung	P
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Schnitttiefe $a_{p \max}$	2 mm
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	110 - 350 mm/min
Inhalt	260142 HB7020-2
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Schnitttiefe a_p	0,3 - 2 mm
Vorschub f	0,08 - 0,3 mm/U
Schnitttiefe $a_{p \min}$	0,25 mm
Eckenradius	0,4 mm
ISO-Code Wendeschneidplatte	CCMT 060204

Datenblatt

Schneidstoff	HM
Stückzahl	30
Sorte	HB7020-2
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Spanbrecher	SM
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG2808 060204