


Garant**Voordeelsverpakking GARANT Diabolo VHM-afbramer met spiraal 90°****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG8158 12
GTIN	4067263091615
Artikelklasse	GGN

Omschrijving**Uitvoering:****Zoals nr. 208158.**

Speciaal voor de **harde bewerking** ontwikkelde afbramer. De doorontwikkelde Diabolo-coating maakt nog hogere standtijden en betere oppervlaktekwaliteiten mogelijk.

Tolerantie: **Maat S = $\pm 0,2$ mm.**

Tophoek = ± 5 boogminuten.

Uitstekende oppervlaktekwaliteiten dankzij 35°-spiraalhoek.

Toepassing:

Uitstekend geschikt voor het **afschuinen** en **afbramen** van werkstukanten en voor **contourwerkzaamheden**.

Technische beschrijving

Serie	Diabolo
Schacht	DIN 6535 HA met h6
Voeding f_z in staal < 60 HRC	0,055 mm
Snijkant-Ø D_c	12 mm
Aantal tanden Z	6

Fasenfrezen	45 graden
Inhoud	5
Maat S	8,5 mm
Schacht-Ø D _s	12 mm
Hoekfasehoek	45 graden
Totale lengte L	83 mm
Coating	TiAlN
Snijmateriaal	VHM
Norm	Fabrieksnorm
Type	H
Tolerantie nominale Ø	h6
Spiraalhoek	35 graden
Aanzetrichting	horizontaal, schuin en verticaal
Verzinkboorpunthoek	90 graden
Inwendige koeling	nee
Schachttolerantie	h6
Gekleurde ring	rood
Producttype	Afbramer

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Staal < 1100 N/mm ²	onder voorwaarden geschikt	140 m/min	P
Staal < 1400 N/mm ²	geschikt	120 m/min	P
Staal < 55 HRC	geschikt	100 m/min	H
Staal < 60 HRC	geschikt	90 m/min	H
Staal < 65 HRC	geschikt	60 m/min	H
Staal < 67 HRC	geschikt	35 m/min	H
nat minimaal	onder voorwaarden geschikt		
droog	geschikt		

Lucht

geschied

Geschikte producten

<https://www.hoffmann-group.com/NL/nl/hom/p/GG8158-12>