



## Vorteilspack DCGT Wendeschneidplatte Schlichten 30 Stück



### Bestelldaten

Bestellnummer	GG3808 11T308
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

### Technische Beschreibung

Schnitttiefe $a_p$ min	0,05 mm
Hauptanwendung	N
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	DCGT 11T308
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	120 - 600 mm/min
Beschichtung	unbeschichtet
Inhalt	260361 HU7315-1
Vorschub $f$	0,03 - 0,1 mm/U
Eckenradius	0,8 mm
Schnitttiefe $a_p$	0,05 - 0,6 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Schnitttiefe $a_p$ max	0,2 mm
Stückzahl	30

## Datenblatt

Toleranz	G
Sorte	HU7315-1
Schnittbedingung	kontinuierlich
Spanbrecher	AF
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

### **Passende Produkte**

No Shop URL available for: GG3808 11T308