



Punta da centro HSS A, non rivestito, Ø nominale DC k12: 0,5mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	111000 0,5
GTIN	4045197000095
Classe articolo	11A

Descrizione

Esecuzione:

Rettificate e con scanalature Monotagliente.

Descrizione tecnica

Ø Nominale D _c	0,5 mm
Numero taglienti Z	2
Per Ø pezzo	< 4 mm
Avanzamento f in acciaio < 900 N/mm ²	0,01 mm/gir,
Tolleranza codolo	h7
Ø Codolo D _s	3,15 mm
Lunghezza complessiva L	25 mm
Rivestimento	non rivestito
Materiale da taglio	HSS

Scheda tecnica

Norma	DIN 333
Modello	A
Tolleranza Ø nominale	k12
Angolo di svasatura	60 grado
Direzione di taglio	a destra
Codolo	Codolo cilindrico con h7
Passaggio interno per LR	no
Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Punta da centro

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
Alluminio, plastiche	idonea	70 m/min	N
Alluminio (a truciolo corto)	idonea	45 m/min	N
Acciaio < 500 N/mm ²	idonea	40 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm ²	idonea	30 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm ²	idonea	25 m/min	P
Acciaio < 1100 N/mm ²	idonea	10 m/min	P
Acciaio < 1400 N/mm ²	limitatamente adatta	8 m/min	P
CuZn	idonea	80 m/min	N
Olio	idonea		
a umido max.	idonea		