

**Vorteilspack WNMG Wendeschneidplatte Schlichten 30 Stück****Bestelldaten**

Bestellnummer	GG2976 060408
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Inhalt	251954 HB7120-1
Schnitttiefe a_p	0,3 - 2 mm
Eckenradius	0,8 mm
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	90 - 290 mm/min
Schnitttiefe $a_{p \min}$	0,55 mm
Vorschub f	0,1 - 0,4 mm/U
Schneidstoff	HM
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Hauptanwendung	M
Schnitttiefe $a_{p \max}$	2 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden	6
ISO-Code Wendeschneidplatte	WNMG 060408
Stückzahl	30
Sorte	HB7120-1

Schnittbedingung	kontinuierlich
Spanbrecher	VS
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG2976 060408