

Garant**Opakowanie ekonomiczne, płytki skrawająca ANGX 10T308ZESR, HB9715****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	GG2132 HART
GTIN	4067263078869
Klasa artykułu	GGN

Opis**Pasuje do:**

Wysokowydajne frezy GARANT Power Q Mini nr 213052 – 213058.

Zawartość:

50 × 213068 HART

wskazówka:Zalecane wartości orientacyjne dla $a_e = 0,5...1 \times D/a_{p,max}$.**Opis techniczny**

posuw f_z na ząb	0,5 mm
Zawartość	50
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	ANGX10T308
Gatunek	HB9715
Materiał ostrza	HM
zalecana głębokość skrawania $a_{p,max}$	0,4 mm
maksymalna głębokość skrawania $a_{p,max}$	1 mm
Promień programowany przy $a_{p,max}$	1,6 mm
liczba wymian/ostrzy	4

Rodzaj produktu

płytko skrawająca do frezowania

Dane użytkownika

	przydatność	V_c	kod ISO
Stal < 55 HRC	nadaje się	80 m/min	H
Stal < 60 HRC	nadaje się	50 m/min	H
Stal < 65 HRC	nadaje się	35 m/min	H
żeliwo szare (sferoidalne)	nadaje się	355 m/min	K
przyłącze	nadaje się		

Odpowiednie produkty

<https://www.hoffmann-group.com/PL/pl/hom/p/GG2132-HART>