

Garant

Plaquette SCGT pour semi-finition 50 pièces, HU7310, Réf.: 120408



Données de commande

N° commande	GG3823 120408
GTIN	4067263098225
Classe d'article	GGN

Description technique

Profondeur de coupe $a_{p\max}$	4,25 mm
Vitesse de coupe v_c Application principale	350 - 600 mm/min
Revêtement	non revêtu
Avance f	0,05 - 0,5 mm/tr
Prof. coupe a_p	0,1 - 4 mm
Classement finition/ébauche	Finition
Application principale	N
Rayon d'angle	0,8 mm
Type d'outils	HM
Quantité	50
Code ISO plaquette	SCGT 120408
Sommaire	260766 HU7310
Nombre de changements/dents	4
Profondeur de coupe $a_{p\min}$	0,55 mm

Fiche technique

Tolérance	G
Nuance	HU7310
Condition de coupe	Continue
Brise-copeaux	AM
Type de produit	Plaquette pour tournage

#Produits adaptés

No Shop URL available for: GG3823 120408