

Garant

SCMT otočná rezná platnička, stredné obrábanie 30 kus, HB7035-2, Veľkosť: 09T308



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	GG2835 09T308
GTIN	4067263092278
Trieda položky	GGN

Technický opis

Hĺbka rezu a_p	0,3 - 2 mm
Počet výmien/rezných hrán	4
Rezný materiál	HM
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	80 - 290 mm/min
Hĺbka rezu $a_{p \max}$	3,25 mm
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokončovanie
Hĺbka rezu $a_{p \min}$	0,55 mm
Obsah	260763 HB7035-2
Uhlový Polomer	0,8 mm
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	SCMT 09T308

Technický list

Posuv f	0,08 - 0,3 mm/ot,
Hlavné použitie	P
Počet kusov	30
Typ	HB7035-2
Podmienka rezu	silne prerušovaný
Lamač triesok	SM
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie

Vhodné výrobky

No Shop URL available for: GG2835 09T308