

Garant

Plaquita de corte CNMG mecanizado medio 50 unidades, HB7140-2, Tamaño: 160608



Datos de pedido

Número de pedido	GG2911 160608
GTIN	4067263092278
Clase de artículo	GGN

Descripción técnica

Radio angular	0,8 mm
Tolerancia	M
Profundidad de corte a_p	0,5 - 4 mm
Velocidad de corte v_c aplicación principal	60 - 200 mm/min
Profundidad de corte $p_{m\acute{a}x.}$	5,5 mm
Número de cambios/cortes	4
Contenido	250168 HB7140-2
Material de corte	HM
Cantidad	50
Avance f	0,1 - 0,4 mm/rev,

Hoja de datos

Asignación fino/desbaste	Acabado
Profundidad de corte _{p min.}	0,55 mm
Código ISO plaquita de corte	CNMG 160608
Aplicación principal	M
Recubrimiento	con revestimiento
Clase	HB7140-2
Condición de corte	fuertemente interrumpido
Rompevirutas	VM
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado

Productos adecuados

No Shop URL available for: GG2911 160608