

Garant

Inserto CNMG per lavorazioni medie 30 pezzi, HB7120-1, Dim.: 09T308



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG2906 09T308
GTIN	4067263092278
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Tolleranza	M
Profondità di taglio a_p	0,5 - 4 mm
Velocità di taglio v_c applicazione principale	80 - 260 mm/min
Contenuto	250152 HB7120-1
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Raggio di curvatura	0,8 mm
Impiego principale	M
Profondità di taglio $a_{p\ max.}$	3:25 mm
Profondità di taglio $a_{p\ min.}$	0,55 mm
Codice ISO Inserto	CNMG 09T308
Avanzamento f	0,1 - 0,4 mm/gir,
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Materiale da taglio	HM
Numero pezzi	30

Scheda tecnica

Tipo	HB7120-1
Condizione di taglio	continuo
Rompi-trucioli	VM
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG2906 09T308