

**Garant**

## **Vorteilspack DCMT Wendeschneidplatte mittlere Bearbeitung 30 Stück**



### **Bestelldaten**

Bestellnummer	GG2821 070202
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

### **Technische Beschreibung**

Hauptanwendung	P
Schneidstoff	HM
Schnitttiefe $a_{p\max}$	1,75 mm
Inhalt	260449 HB7035-2
Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	80 - 290 mm/min
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Schnitttiefe $a_{p\min}$	0,15 mm
Eckenradius	0,2 mm
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Schnitttiefe $a_p$	0,3 - 2 mm
ISO-Code Wendeschneidplatte	DCMT 070202

## Datenblatt

Vorschub f	0,08 - 0,3 mm/U
Stückzahl	30
Sorte	HB7035-2
Schnittbedingung	stark unterbrochen
Spanbrecher	SM
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

### Passende Produkte

No Shop URL available for: GG2821 070202