

Garant

Vorteilspack DNMG Wendeschneidplatten mittlere Bearbeitung 50 Stück, HB7020-2



Bestelldaten

Bestellnummer	GG2439 160405R
GTIN	4067263094562
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Hauptanwendung	P
Schnitttiefe a_p	0,3 - 4 mm
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	130 - 370 mm/min
Inhalt	251030 HB7020-2
Schneidstoff	HM
Schnitttiefe $a_{p\ min}$	0,35 mm
Schnitttiefe $a_{p\ max}$	4 mm
Vorschub f	0,2 - 0,5 mm/U
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Schliff/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten

Datenblatt

Stückzahl	50
Sorte	HB7020-2
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Spanbrecher	SM
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG2439 160405R