

Garant

Plaquita de corte CNMG mecanizado medio 50 unidades, HB7020-2, Tamaño: 120408



Datos de pedido

Número de pedido	GG2411 120408
GTIN	4067263092322
Clase de artículo	GGN

Descripción técnica

Profundidad de corte $a_{p\text{ máx.}}$	4,25 mm
Contenido	250158 HB7020-2
Avance f	0,2 - 0,5 mm/rev,
Material de corte	HM
Asignación fino/desbaste	Acabado
Profundidad de corte a_p	0,3 - 4 mm
Aplicación principal	P
Número de cambios/cortes	4
Radio angular	0,8 mm
Velocidad de corte v_c aplicación principal	130 - 370 mm/min

Hoja de datos

Código ISO plaquita de corte	CNMG 120408
Profundidad de corte _{p mín.}	0,55 mm
Cantidad	50
Clase	HB7020-2
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Rompevirutas	SM
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado

Productos adecuados

No Shop URL available for: GG2411 120408