



## Vorteilspack SNMG Wendeschneidplatte mittlere Bearbeitung 30 Stück



### Bestelldaten

Bestellnummer	GG3970 120408
GTIN	4067263094715
Artikelklasse	GGN

### Technische Beschreibung

ISO-Code Wendeschneidplatte	SNMG 120408
Inhalt	251267 HBT130
Anzahl Wechsel/Schneiden	8
Schnitttiefe $a_p$	0,5 - 5 mm
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schichten
Beschichtung	TiCN
Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	50 - 200 mm/min
Eckenradius	0,8 mm
Schnitttiefe $a_{p\max}$	4.25 mm
Vorschub $f$	0,12 - 0,45 mm/U
Hauptanwendung	M

## Datenblatt

Schnitttiefe $a_{p \min}$	0,55 mm
Schneidstoff	HM
Stückzahl	30
Sorte	HBT130
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Spanbrecher	MM
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

### Passende Produkte

No Shop URL available for: GG3970 120408