

Scheda tecnica



Inserto SCMT per finitura 30 pezzi, HBT130, Dim.: 09T304



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG2670 09T304
GTIN	4067263092278
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Impiego principale	M
Profondità di taglio a_p	0,1 - 1 mm
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Codice ISO Inserto	SCMT 09T304
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Profondità di taglio $a_{p\ max.}$	3,25 mm
Rivestimento	TiCN
Profondità di taglio $a_{p\ min.}$	0,25 mm
Raggio di curvatura	0,4 mm
Avanzamento f	0,05 - 0,2 mm/gir,
Contenuto	260758 HBT130
Materiale da taglio	HM
Velocità di taglio v_c applicazione principale	60 - 220 mm/min
Numero pezzi	30

Scheda tecnica

Tipo	HBT130
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Rompi-trucioli	MF
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG2670 09T304