

**Garant**

### Inserto SCMT per lavorazioni medie 50 pezzi, HB7120-1, Dimensione: 120408



#### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG3537 120408
GTIN	4067263092278
Classe articolo	GGN

#### Descrizione tecnica

Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	80 - 260 mm/min
Avanzamento $f$	0,1 - 0,4 mm/gir,
Profondità di taglio $a_{p\ max.}$	4,25 mm
Materiale da taglio	HM
Profondità di taglio $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Tolleranza	M
Numero pezzi	50
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Raggio di curvatura	0,8 mm
Profondità di taglio $a_{p\ min.}$	0,55 mm
Codice ISO Inserto	SCMT 120408
Impiego principale	M

## Scheda tecnica

Contenuto	260766 HB7120-1
Tipo	HB7120-1
Condizione di taglio	continuo
Rompi-trucioli	VM
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

### Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG3537 120408