



**Płytki skrawające CCMT do obróbki średnio dokładnej 50 szt., HBT020,
Rozmiar: 09T308**



Dane zamówienia

Numer katalogowy	GG3935 09T308
GTIN	4067263095347
Klasa artykułu	GGN

Opis techniczny

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CCMT 09T308
Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	3,25 mm
powłoka	TiCN
Zawartość	260213 HBT020
Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	0,55 mm
promień naroża	0,8 mm
Materiał ostrza	HM
posuw f	0,12 - 0,3 mm/obr,
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	100 - 280 mm/min
Zastosowanie główne	P

Karta danych

głębokość skrawania a_p	0,5 - 2,5 mm
liczba wymian/ostrzy	2
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
liczba sztuk	50
Gatunek	HBT020
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
Łamacz wiórów	PM
Rodzaj produktu	Wymienna płytki skrawająca do toczenia

Odpowiednie produkty

No Shop URL available for: GG3935 09T308