

Garant

**TNMG obračalna rezalna ploščica za srednjo obdelavo 50-delna, HB7010-2,
Velikost: 160408**



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	GG2463 160408
GTIN	4067263092278
Razred artikla	GGN

Tehnični opis

Vsebina	251544 HB7010-2
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	140 - 440 mm/min
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	fina obdelava
Število zamenljivih ploščic/rezil	6
Globina reza a_p	0,3 - 4 mm
Globina reza $a_{p\text{ maks}}$	4 mm
Rezalni material	Karbidna trdina
Glavna uporaba	P
ISO-oznaka obračalne ploščice	TNMG 160408
Globina reza $a_{p\text{ min}}$	0,55 mm

Podatkovni list

Podajanje f	0,2 - 0,5 mm/v
Radij rezila	0,8 mm
število kosov	50
Zvrst	HB7010-2
Rezalni pogoji	neprekinjen
Lomilec odrezkov	SM
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje

Ustrezni izdelki

No Shop URL available for: GG2463 160408