



Voordeelsverpakking VHM-minifrees, 5 stuks



Bestelgegevens

Bestelnummer	GG1844 1
GTIN	4062406199975
Artikelklasse	GGN

Omschrijving

Uitvoering:

Schacht overeenkomstig **DIN 6535 HB**. Verbeterde coating voor universele toepassing in staal en gietijzer.

Als nr. Z11842 (opvolger van nr. 201842).

Technische beschrijving

Schacht	DIN 6535 HA met h6
Totale lengte L	38 mm
Voeding f_z voor kanten in staal $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,006 mm
Voeding f_z voor spiebaanfrezen in staal $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,005 mm
Tolerantie nominale $\varnothing$	e8
Spiraelhoek	30 graden
Snijlengte L_c	2 mm
Schachtvorm	HA
Correctiefactor voor v_c	1,25
Aanzetrichting	horizontaal, schuin en verticaal

Snijkant-Ø D _c	1 mm
Schacht-Ø D _s	3 mm
Aantal tanden Z	3
Inhoud	5
Coating	TiAlN
Snijmateriaal	VHM
Norm	Fabrieksnorm
Type	N
Ingrijpingsbreedte a _e bij freesoperatie	0,03×D bij kopieerfreen
Ingrijpingsbreedte a _e bij freesoperatie	Volle groef snijdiepte 1×D
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Hoekfreen

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Aluminium (kortspanend)	geschikt	280 m/min	N
Aluminium > 10% Si	geschikt	200 m/min	N
Staal < 500 N/mm ²	geschikt	120 m/min	P
Staal < 750 N/mm ²	geschikt	110 m/min	P
Staal < 900 N/mm ²	geschikt	100 m/min	P
Staal < 1100 N/mm ²	geschikt	70 m/min	P
Staal < 1400 N/mm ²	geschikt	60 m/min	P
RVS < 900 N/mm ²	geschikt	70 m/min	M
RVS > 900 N/mm ²	geschikt	50 m/min	M
GG(G)	geschikt	90 m/min	K
Uni	geschikt		
nat maximaal	geschikt		
nat minimaal	geschikt		

droog	beperkt geschikt
Lucht	geschikt