



GARANT Master Alu SlotMachine VHM-Schruppfräser mit Innenkühlung HPC, DLC, Ø e8 DC: 5mm



Bestelldaten

Bestellnummer	205255 5
GTIN	4062406122348
Artikelklasse	11X

Beschreibung

Ausführung:

Zum Schrappen.

Spezieller Schliff für die Bearbeitung von NE- Metallen.

Verbesserte Späneevakuierung durch zentrale Innenkühlung.

Vorteil:

Optimierte Nutenform, exzentrischer Hinterschliff, große Spanräume.

Bis 2 × D ins Volle bei höchsten Vorschubsraten und hoher Laufruhe.

Rampen bis 45° möglich.

Höchste Vorschubsraten beim senkrechten Eintauchen durch **spezielle Tauchgeometrie** möglich.

Hinweis:

Form **HB** mit Nr. **205256** bestellen.

Technische Beschreibung

Vorschub f_z für Nutenfräsen in Alu kurzspanend	0,06 mm
Schneiden-Ø D_c	5 mm
Zustellrichtung	horizontal, schräg und vertikal
Spiralwinkel	35 Grad
Schaft	DIN 6535 HA mit h6
Vorschub f_z für Besäumen in Alu kurzspanend	0,08 mm
Gesamtlänge L	57 mm

Datenblatt

Wuchtgüte mit Schaft	G 2,5 mit HA
Schneidenlänge L_c	9 mm
Zähnezahl Z	3
Toleranz Nenn-Ø	e8
Schaft-Ø D_s	6 mm
Eckenverrundung r_v	0,2 mm
Serie	Master Alu
Beschichtung	DLC
Schneidstoff	VHM
Norm	DIN 6527
Fräprofil	WR
Spiralwinkel-Eigenschaft	ungleich
Teilung der Schneiden	ungleich
Eingriffsbreite a_e bei Fräsong	0,5×D bei Besäumen
Eingriffsbreite a_e bei Fräsong	Vollnut Schnitttiefe 1×D
Innenkühlung	ja
Zerspanungsstrategie	HPC
Farbring	gelb
Produktart	Eckfräser

Anwenderdaten

	Eignung	V_c	ISO-Code
Alu	geeignet	450 m/min	N
Alu (kurzspanend)	geeignet	400 m/min	N
Alu > 10% Si	geeignet	380 m/min	N
PA 66	bedingt geeignet	120 m/min	N
PEEK	bedingt geeignet	100 m/min	N
Cu	geeignet	160 m/min	N
CuZn	geeignet	200 m/min	N

nass maximal

geeignet

Luft

geeignet

Passende Produkte

<https://www.hoffmann-group.com/DE/de/hom/p/205255-5>