

Garant**DCMT vendeskærsplatte, middel bearbejdning 50 stk., HB7020-2, Størrelse: 070202****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	GG2823 070202
GTIN	4067263095408
Artikelklasse	GGN

Teknisk beskrivelse

Skæremateriale	HM
Indhold	260449 HB7020-2
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubsletbearbejdning
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	110 - 350 mm/min
Skæredybde $a_{p \text{ min}}$	0,15 mm
Skæredybde $a_{p \text{ maks}}$	1,75 mm
ISO-kode, vendeskærsplatte	DCMT 070202
Primær anvendelse	P
Antal skift/skær	2
Hjørneradius	0,2 mm

Skæredybde a_p	0,3 - 2 mm
Tilspænding f	0,08 - 0,3 mm/o
Antal stk.	50
Type	HB7020-2
Skærebetingelse	let afbrudt
Spånbryder	SM
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning

Egnede produkter

No Shop URL available for: GG2823 070202