



Plaquette CNMG pour semi-finition 30 pièces, HBT130, Taille: 09T304



Données de commande

N° commande	GG3958 09T304
GTIN	4067263093930
Classe d'article	GGN

Description technique

Code ISO plaquette	CNMG 09T304
Type d'outils	HM
Sommaire	250188 HBT130
Application principale	M
Vitesse de coupe v_c Application principale	50 - 200 mm/min
Profondeur de coupe $a_{p\max}$	3.25 mm
Classement finition/ébauche	Finition
Avance f	0,12 - 0,45 mm/tr
Prof. coupe a_p	0,5 - 5 mm
Rayon d'angle	0,4 mm
Profondeur de coupe $a_{p\min}$	0,25 mm

Fiche technique

Nombre de changements/dents	4
Revêtement	TiCN
Quantité	30
Nuance	HBT130
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Brise-copeaux	MM
Type de produit	Plaquette pour tournage

#Produits adaptés

No Shop URL available for: GG3958 09T304