

Garant

Plaquette VCMT pour semi-finition 50 pièces, HB7130-2, Réf.: 160404



Données de commande

N° commande	GG3574 160404
GTIN	4067263097242
Classe d'article	GGN

Description technique

Tolérance	M
Profondeur de coupe $a_{p\max}$	2,5 mm
Application principale	M
Vitesse de coupe v_c Application principale	70 - 240 mm/min
Sommaire	261458 HB7130-2
Profondeur de coupe $a_{p\min}$	0,25 mm
Prof. coupe a_p	0,5 - 2,5 mm
Classement finition/ébauche	Finition
Type d'outils	Carbure
Quantité	50
Avance f	0,1 - 0,4 mm/tr

Fiche technique

Code ISO plaquette	VCMT 160404
Rayon d'angle	0,4 mm
Nombre de changements/dents	2
Nuance	HB7130-2
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Brise-copeaux	VM
Type de produit	Plaquette pour tournage

#Produits adaptés

No Shop URL available for: GG3574 160404