

Garant

Plaquita de corte DCMT mecanizado medio 50 unidades, HB7140-2, Tamaño: 070202



Datos de pedido

Número de pedido	GG3525 070202
GTIN	4067263092278
Clase de artículo	GGN

Descripción técnica

Tolerancia	M
Código ISO plaquita de corte	DCMT 070202
Profundidad de corte _{p máx.}	1,75 mm
Profundidad de corte _{p mín.}	0,15 mm
Velocidad de corte v_c aplicación principal	60 - 200 mm/min
Contenido	260449 HB7140-2
Recubrimiento	con revestimiento
Material de corte	MD
Profundidad de corte a_p	0,5 - 2,5 mm
Cantidad	50

Hoja de datos

Avance f	0,1 - 0,4 mm/rev,
Número de cambios/cortes	2
Asignación fino/desbaste	Acabado
Aplicación principal	M
Radio angular	0,2 mm
Clase	HB7140-2
Condición de corte	fuertemente interrumpido
Rompevirutas	VM
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado

Productos adecuados

No Shop URL available for: GG3525 070202