



Plaquita de corte TNMG mecanizado medio 50 unidades, HBT130, Tamaño: 160408



Datos de pedido

Número de pedido	GG3977 160408
GTIN	4067263094807
Clase de artículo	GGN

Descripción técnica

Material de corte	MD
Asignación fino/desbaste	Acabado
Código ISO plaquita de corte	TNMG 160408
Aplicación principal	M
Número de cambios/cortes	6
Cantidad	50
Velocidad de corte v_c aplicación principal	50 - 200 mm/min
Contenido	251565 HBT130
Radio angular	0,8 mm
Profundidad de corte $a_{p \text{ máx.}}$	4 mm

Hoja de datos

Profundidad de corte a_p	0,5 - 5 mm
Avance f	0,12 - 0,45 mm/rev,
Recubrimiento	TiCN
Profundidad de corte $a_{p \text{ mín.}}$	0,55 mm
Clase	HBT130
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Rompevirutas	MM
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado

Productos adecuados

No Shop URL available for: GG3977 160408