



Plaquette DNMG pour finition 50 pièces, HBT130, Taille: 150604



Données de commande

N° commande	GG3963 150604
GTIN	4067263092278
Classe d'article	GGN

Description technique

Profondeur de coupe $a_{p \min}$	0,25 mm
Nombre de changements/dents	4
Profondeur de coupe $a_{p \max}$	3,75 mm
Avance f	0,15 - 0,45 mm/tr
Vitesse de coupe v_c Application principale	60 - 220 mm/min
Revêtement	TiCN
Sommaire	250668 HBT130
Type d'outils	HM
Rayon d'angle	0,4 mm
Classement finition/ébauche	Finition
Code ISO plaquette	DNMG 150604

Fiche technique

Prof. coupe a_p	0,5 - 2 mm
Application principale	M
Quantité	50
Nuance	HBT130
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Brise-copeaux	MF
Type de produit	Plaquette pour tournage

#Produits adaptés

No Shop URL available for: GG3963 150604