

**Vorteilspack VNMG Wendeschneidplatte mittlere Bearbeitung 30 Stück HB7020-2****Bestelldaten**

Bestellnummer	GG2473 160404
GTIN	4067263843757
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

ISO-Code Wendeschneidplatte	VNMG 160404
Inhalt	251802 HB7020-2
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Eckenradius	0,4 mm
Schnitttiefe $a_{p \max}$	2,5 mm
Schnitttiefe $a_{p \min}$	0,25 mm
Hauptanwendung	P
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Schneidstoff	HM
Vorschub f	0,2 - 0,5 mm/U
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	130 - 370 mm/min
Schnitttiefe a_p	0,3 - 4 mm
Stückzahl	30
Sorte	HB7020-2
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Spanbrecher	SM
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG2473 160404
