

Garant**Barre d'alésage Master Mute A.. SDUCL 93°, pour plaquettes DC..., gauche****Données de commande**

N° commande	265015 08/07
GTIN	4069515024723
Classe d'article	29E

Description**Exécution:**

Queue ronde sans méplat de serrage. Queue renforcée en carbure.

Remarque(s):

Possibilité de raccourcir la barre d'alésage jusqu'à une longueur de L_{min} . Utilisation **uniquement avec arrosage interne** (thermorésistance jusqu'à 100 °C max.).

Description technique

Code ISO porte-outils	A08X SDUCR/L07
Déport L_3	8 mm
Taille plaquette	7 mm
Longueur de col L_1	88 mm
Jeu de vis pour plaquettes	269028 38
Longueur totale L	128 mm
Angle d'attaque κ	93 degré
Plaquette adaptée	DC.. 0702..
$\varnothing$ pré-perçage min. D_{min}	13 mm
$\varnothing$ queue D_s	8 mm
Norme	Norme usine
Série	Master Mute
Raccord fileté	M7×0,5

Fiche technique

Type d'utilisation	Gauche
Type de queue	Acier
Vibration	amorti
Arrosage interne	oui
Utilisation	Tournage longitudinal intérieur
Utilisation	Tournage longitudinal extérieur
Type de produit	Barre d'alésage