

Garant**Softcut®-kulmajyrsin Weldon-varrella, kääntöterille AO..****Tilaustiedot**

Tilausnumero	215405 14/1
GTIN	4069515038331
Tuoteluokka	210

Kuvaus**Malli:**

Tarkkuuskulmajyrsin, epätasainen jako - hyvä käyntivakaus, erinomainen tarkkuus ja lastuamisteho. **Lastuamisvoimaa vähentävä muotoilu MTC-käyttöön epävakaissa olosuhteissa** tai karoille, joilla on pieni käyttöteho.

Käyttö:

Kulmien jyrsintään suurilla syvyyksillä, jopa umpimateriaaleihin. Yleistyökalu kaikille teräsmateriaaleille sekä ruostumattomille ja haponkestäville teräksille.

Huomautus:

Käytä GARANT-momenttiruuvinväännintä TQ nro **211750 koko 1,5** terän nro **674252 koko 8IP** kanssa.

Tekninen kuvaus

Terien lkm Z	1
Sarja	Softcut®
Ulkonema L ₁	37 mm
Terän Ø D _c	14 mm
Varren Ø D _s h6	16 mm
Porrastuspituus L kun α _{max}	2,1 mm
Ø D ₃	5 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	219799 11 (8IP; 1,5 Nm)
Kokonaispituus L _{ges}	85 mm

Sopiva kääntöterä	AO.T1104
Pyöröporausjyrsintä $\varnothing D_{\max}$	25,3 mm
Pyöröporausjyrsintä $\varnothing D_{\min}$	19 mm
Pyöröporausjyrsintä a_p	5 mm
Porrastuskulma $\alpha_{\max}$	8 astetta
Varren muoto	weldonvarsi
Asetuskulma κ	90 astetta
Jyrsintäkäyttö	Kulmajyrsintä
Jyrsintäkäyttö	Pyöröjyrsintä
Jyrsintäkäyttö	Parrastus
Jyrsintäkäyttö	Pyöröjyrsintä
Terien jako	epätasainen
Sisäjäähdytys	kyllä
Lastuamisstrategia	MTC
Työkalun vaihto	PowerCard
Tuotetyyppi	Kulmajyrsin

Sopivat tuotteet

No Shop URL available for: 215405 14/1