

**HOLEX****Pack promotionnel Foret hautes performances carbure monobloc HOLEX Pro Inox, queue cylindrique DIN 6535 HA, 5 pièces, Ø DC m7: 8,6mm****Données de commande**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| N° commande      | GG2490 8,6    |
| GTIN             | 4067263086970 |
| Classe d'article | GGN           |

**Description****Exécution:****Comme 122490.**

Usinage d'alésages efficace, notamment pour une utilisation dans les **aciers inoxydables**. Arêtes principales droites avec une **conception d'arête de coupe optimisée** pour un meilleur bris de copeaux. Goujures agrandies pour une **excellente évacuation des copeaux**. Meilleure résistance à l'usure grâce au **substrat en carbure optimisé** et au **revêtement résistant aux températures élevées**.

**Remarque(s):**

Longueur des goujures  $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$ .

Type HB disponible au même prix sous le code art. GG2491.

Type HB disponible uniquement à partir de  $\geq \varnothing 3$  mm.

**Description technique**

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Longueur totale L   | 89 mm      |
| Tolérance Ø nominal | m7         |
| Norme               | DIN 6537 K |

|                                                           |                     |
|-----------------------------------------------------------|---------------------|
| Nombre de dents Z                                         | 2                   |
| Ø queue D <sub>s</sub>                                    | 10 mm               |
| Longueur des goujures L <sub>c</sub>                      | 47 mm               |
| Profondeur de perçage maximale recommandée L <sub>2</sub> | 34,1 mm             |
| Contenu                                                   | 5                   |
| Ø nom. D <sub>c</sub>                                     | 8,6 mm              |
| Avance f dans l'INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>              | 0,11 mm/tr          |
| Série                                                     | Pro Inox            |
| Revêtement                                                | AlTiN               |
| Type d'outils                                             | Carbure monobloc    |
| Exécution                                                 | 4xD                 |
| Angle de pointe                                           | 140 degré           |
| Queue                                                     | DIN 6535 HA avec h6 |
| Arrosage interne                                          | Oui, à 25 bars      |
| Bague de couleur                                          | bleu                |
| Type de produit                                           | Forets hélicoïdaux  |

## Données utilisateur

|                                | Adéquation          | V <sub>c</sub> | Code ISO |
|--------------------------------|---------------------|----------------|----------|
| Alu (à copeaux courts)         | moyennement adaptée | 140 m/min      | N        |
| Alu > 10% Si                   | moyennement adaptée | 120 m/min      | N        |
| Acier < 500 N/mm <sup>2</sup>  | adaptée             | 120 m/min      | P        |
| Acier < 750 N/mm <sup>2</sup>  | adaptée             | 110 m/min      | P        |
| Acier < 900 N/mm <sup>2</sup>  | adaptée             | 90 m/min       | P        |
| Acier < 1100 N/mm <sup>2</sup> | adaptée             | 80 m/min       | P        |
| INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>   | adaptée             | 55 m/min       | M        |
| INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>   | adaptée             | 45 m/min       | M        |
| Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>     | adaptée             | 35 m/min       | S        |
| av. arrosage max.              | adaptée             |                |          |

av. arrosage min.

moyennement adaptée

**Accessoires**

Foret hautes performances carbure monobloc HOLEX Pro  
Inox, queue cylindriqueDIN 6535 HA Ø DC m7 8,6 mm

122490 8,6