



Plaquita de corte VCMT mecanizado medio 30 unidades, HBT020, Tamaño: 160408



Datos de pedido

Número de pedido	GG3954 160408
GTIN	4067263096078
Clase de artículo	GGN

Descripción técnica

Profundidad de corte a_p	0,5 - 2,5 mm
Código ISO plaquita de corte	VCMT 160408
Recubrimiento	TiCN
Velocidad de corte v_c aplicación principal	100 - 280 mm/min
Profundidad de corte $p_{\text{máx.}}$	2,5 mm
Contenido	261476 HBT020
Número de cambios/cortes	2
Asignación fino/desbaste	Acabado
Profundidad de corte $p_{\text{mín.}}$	0,55 mm
Radio angular	0,8 mm

Hoja de datos

Avance f	0,12 - 0,3 mm/rev,
Aplicación principal	P
Material de corte	HM
Cantidad	30
Clase	HBT020
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Rompevirutas	PM
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado

Productos adecuados

No Shop URL available for: GG3954 160408