

Garant**Power Q Hochvorschubfräser mit Weldonschaft, für Wendeschneidplatten XD..****Bestelldaten**

Bestellnummer	212813 40/3
GTIN	4045197939258
Artikelklasse	210

Beschreibung**Ersatzteil:**

Wendeplattenschrauben-Set Nr. 219812 (15IP; 5,0Nm).

Hinweis:

GARANT Drehmoment-Schraubendreher TQ Nr. **211750 Gr. 5,0** mit Klinge Nr. **674252 Gr. 15IP** verwenden.

Technische Beschreibung

Ø D ₃	24 mm
Bohrzirkularfräsen a _p	1,5 mm
Rampinglänge L für α _{max}	20,34 mm
Gesamtlänge L _{ges}	110 mm
Ausraglänge L ₁	50 mm
Innenkühlung	ja
Rampingwinkel α _{max}	2,25 Grad
passende Wendeschneidplatte	XDM.120516
Bohrzirkularfräsen Ø D _{max}	78 mm
Bohrzirkularfräsen Ø D _{min}	64 mm
Schaft-Ø D _s h6	32 mm

Anzahl Schneiden Z	3
Schneiden-Ø D _c	40 mm
Serie	Power Q
Einstellwinkel κ	11 Grad
Schaftausführung	Weldonschaft
Fräsverwendung	Plungen
Fräsverwendung	Ramping
Fräsverwendung	Zirkularfräsen
Zerspanungsstrategie	HPC
Werkzeugaustausch	PowerCard
Produktart	Kopierfräser

Zubehör

Drehmoment-Schraubendreher, fest eingestellt eingestelltes Drehmoment 5,0 N·m	211750 5,0
PrecisionBit für Torx Plus®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx Plus®-Profil 15IP	674252 15IP