



Vorteilspack WNMG Wendeschneidplatte Schlichten 30 Stück



Bestelldaten

Bestellnummer	GG3982 080404
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

ISO-Code Wendeschneidplatte	WNMG 080404
Stückzahl	30
Schnitttiefe $a_{p \min}$	0,25 mm
Schneidstoff	HM
Eckenradius	0,4 mm
Inhalt	251939 HBT130
Vorschub f	0,15 - 0,45 mm/U
Schnitttiefe $a_{p \max}$	2.75 mm
Beschichtung	TiCN
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	60 - 220 mm/min
Schnitttiefe a_p	0,5 - 2 mm

Datenblatt

Anzahl Wechsel/Schneiden	6
Hauptanwendung	M
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Sorte	HBT130
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Spanbrecher	MF
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG3982 080404