



## NC-Hochdruckspanner HiPo Clamp mit Kraftverstärker, Typ: 125



### Bestelldaten

Bestellnummer	360455 125
GTIN	4069515011327
Artikelklasse	31F

### Beschreibung

#### Ausführung:

- **Paarungsgenauigkeit 0,02 mm.**
- **Ausrichtmaße kompatibel zu gängigen Fabrikaten.**
- **Universelle Bauweise für verschiedene Backensysteme.**
- **Führungsbahn induktiv gehärtet.**
- **Vollständig geschlossene Spindel (geringer Reinigungsaufwand).**
- **Beidseitig Gewindebohrungen für Werkstückanschlag.**
- **Inklusive Bohrungen 18M16 für Nullpunktspannsystem Stichmaß 200 mm.**
- **Alle Seiten außer Stirnseite geschliffen: Horizontal und seitlich einsetzbar.**
- **Winkeltrieb anbaubar.**
- **Vollständig gekapselte und nitrierte Spindel.**
- **Gewinde für Werkstückanschlag.**

#### Lieferumfang:

Inklusive Stufenbacken Nr. 361400 und 361420, 4 Spannpratzen und Handkurbel.

#### Sonderzubehör:

- **Gängige Backenfabrikate in Größe 125, z.B. Nr. 361400 – 361660, Nr. 362390 – 362600, Nr. 361295, Nr. 361296.**
- **Ausricht- und Fixiersatz, Nr. 360530.**
- **Werkstückanschlag, Kurbel, Nr. 360555; 360800.**

- **Spannbolzen Nr. 360025.**
- **Winkeltrieb Nr. 360457.**
- **Adapterplatte für Backenschnellwechsel Xtric Nr. 361293; 361294 Gr. 125.**
- **Adapterplatten Nr 361297; 361298 Gr. 125.**

### Hinweis:

- **Passende Grundkörperverlängerung ist auf Anfrage erhältlich.**
- **Größe 125X wird mit Backen 361295 125 und 361296 125 ausgeliefert. Verwendung mit Xpent-Vorsatzbacken möglich.**

## Technische Beschreibung

Farccode für passendes Zubehör	HiPo
Backenhöhe h	39,5 mm
r ±0,015	118 mm
Ausführung	Nullpunktspannsystem
Spannkraft bis maximal	40 kN
Nutabstand p H7	20 mm
Grundkörperhöhe c –0,02	100 mm
Grundkörperlänge a	424 mm
Gewicht	35 kg
Serie	HiPoClamp
Gesamtlänge L	512 mm
Spannbereich b	0 - 182 mm
o –0,02	40 mm
Spannbereich d	131 - 313 mm
s – 0,02	62 mm
t	144 mm
m ±0,02	180 mm
Quernut n H7	20 mm
Grundkörperbreite B	125 mm
Längsnut l H7	20 mm
Produktart	Maschinenschraubstock

## **Passende Produkte**

<https://www.hoffmann-group.com/DE/de/hom/p/360455-125>

---