




Forêt hélicoïdal HSS-E, Ø DC h8: 11,5mm



Données de commande

N° commande	GG1407 11,5
GTIN	4045197911278
Classe d'article	GGN

Description

Exécution:

Rectifiés: grande précision de concentricité et de pas d'hélice, ainsi qu'affûtage de pointe précis.
Forets destinés à la fabrication en série.

Comme 114405.

Avec amincissement type C à partir de 2 mm.

Recommandation(s):**Profondeur de perçage maximale:**

$$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c$$

Description technique

Longueur des goujures L_c	94 mm
Norme	DIN 338
Tolérance Ø nominal	h8
Ø nom. D_c	11,5 mm
Avance f dans l'acier < 900 N/mm ²	0,1 mm/tr
Nombre de dents Z	2
Longueur totale L	142 mm
Angle de pointe	135 degré

Queue	Queue cylindrique
Sommaire	20
Type d'outils	HSS E
Type	N
Bague de couleur	Sans
Type de produit	Forets hélicoïdaux

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
Acier < 500 N/mm ²	adaptée	35 m/min	P
Acier < 750 N/mm ²	adaptée	28 m/min	P
Acier < 900 N/mm ²	adaptée	22 m/min	P
Acier < 1100 N/mm ²	adaptée	8 m/min	P
Acier < 1400 N/mm ²	adaptée	6 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	moyennement adaptée	8 m/min	M
Huile	adaptée		
av. arrosage max.	adaptée		

Accessoires

Foret hélicoïdal HSS-EN Ø DC h8 11,5 mm

114405 11,5