

**DNMG wisselplaat middelfijne bewerking 30 stuks, HBT130, Maat: 110404****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG3964 110404
GTIN	4067263094333
Artikelklasse	GGN

Technische beschrijving

Aantal wisselingen/snijkanten	4
Snijdiepte $a_{p\ min}$	0,25 mm
Snijdiepte a_p	0,5 - 5 mm
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	50 - 200 mm/min
Hoofdtoepassing	M
Inhoud	250780 HBT130
Hoekradius	0,4 mm
Coating	TiCN
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	DNMG 150608
Voeding f	0,12 - 0,45 mm/omw,

Fijn/ruw-indeling	#Ruwe/fijne afwerking
Snijdiepte $a_{p \max}$	2.75 mm
Aantal	30
Soort	HBT130
Snedecomditie	licht onderbroken
Spaanbreker	MM
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

Geschikte producten

No Shop URL available for: GG3964 110404