

Garant

Plaquette SNMG pour semi-finition 50 pièces, HB7130-2, Réf.: 120404



Données de commande

N° commande	GG2948 120404
GTIN	4067263094647
Classe d'article	GGN

Description technique

Profondeur de coupe $a_{p \max}$	4.25 mm
Revêtement	revêtu
Sommaire	251222 HB7130-2
Code ISO plaquette	SNMG 120404
Rayon d'angle	0,4 mm
Quantité	50
Prof. coupe a_p	0,5 - 4 mm
Vitesse de coupe v_c Application principale	70 - 240 mm/min
Type d'outils	Carbure
Profondeur de coupe $a_{p \min}$	0,55 mm
Classement finition/ébauche	Finition

Fiche technique

Nombre de changements/dents	8
Avance f	0,1 - 0,4 mm/tr
Application principale	M
Nuance	HB7130-2
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Brise-copeaux	VM
Type de produit	Plaquette pour tournage

#Produits adaptés

No Shop URL available for: GG2948 120404