

Garant

Inserto TNMG per lavorazioni medie 30 pezzi, HB7120-1, Dimensione: 160404



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG2958 160404
GTIN	4067263092278
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Tolleranza	M
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Velocità di taglio v_c applicazione principale	80 - 260 mm/min
Contenuto	251542 HB7120-1
Numero pezzi	30
Codice ISO Inserto	TNMG 160404
Profondità di taglio a_p min.	0,25 mm
Numero di sostituzioni/taglienti	6
Impiego principale	M
Profondità di taglio a_p	0,5 - 5 mm
Avanzamento f	0,2 - 0,5 mm/gir,
Profondità di taglio a_p max.	4 mm
Raggio di curvatura	0,4 mm
Materiale da taglio	HM

Scheda tecnica

Tipo	HB7120-1
Condizione di taglio	continuo
Rompi-trucioli	VM
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG2958 160404