

Garant

Inserto CCMT per lavorazioni medie 50 pezzi, HB7120-1, Dimensione: 09T304



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG3509 09T304
GTIN	4067263092278
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Numero di sostituzioni/taglienti	2
Profondità di taglio a_p min.	0,25 mm
Velocità di taglio v_c applicazione principale	80 - 260 mm/min
Materiale da taglio	HM
Impiego principale	M
Raggio di curvatura	0,4 mm
Tolleranza	M
Numero pezzi	50
Profondità di taglio a_p	0,2 - 4 mm
Contenuto	260150 HB7120-1
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Codice ISO Inserto	CCMT 09T304
Profondità di taglio a_p max.	3,25 mm

Scheda tecnica

Avanzamento f	0,1 - 0,4 mm/gir,
Tipo	HB7120-1
Condizione di taglio	continuo
Rompi-trucioli	VM
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG3509 09T304